

**Garant**

### Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage D: 57mm



#### Données de commande

N° commande	217180 57
GTIN	4045197465726
Classe d'article	21O

#### Description

##### Exécution:

Avec une dent (z = 1).

##### Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,5 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

#### Description technique

Type de queue	Weldon
Nombre de dents Z	1
L <sub>3</sub>	120 mm
Cote de programmation e	9,55 mm
Ø fraisage D	57 mm
Ø min. d <sub>min</sub>	39 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	40 mm

## Fiche technique

Longueur de col L <sub>1</sub>	150 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plaquette adaptée	260158
Arrosage interne	oui
Longueur totale L	220 mm
Angle de lamage	180
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/217180-57>