



**Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 060204**



**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2619 060204 |
| GTIN            | 4067263096238 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm             |
| Codice ISO Inserto                               | CCMT 060204         |
| Materiale da taglio                              | HM                  |
| Contenuto                                        | 260210 HBT130       |
| Rivestimento                                     | TiCN                |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,35 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 3 mm          |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                   |
| Impiego principale                               | M                   |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm              |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 200 mm/min     |

## Scheda tecnica

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura  | Finitura               |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$ | 2 mm                   |
| Numero pezzi                       | 30                     |
| Tipo                               | HBT130                 |
| Condizione di taglio               | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli                     | MM                     |
| Tipo di prodotto                   | Inserto per tornitura  |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2619 060204