



Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG3935 120408
GTIN	4067263095385
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	260221 HBT020
Code ISO plaquette	CCMT 120408

Fiche technique

Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,5 - 2,5 mm
Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3935 120408