




## Pack promotionnel Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces, Ø DC m7: 2,5mm



### Données de commande

N° commande	GG2490 2,5
GTIN	4067263086628
Classe d'article	GGN

### Description

#### Exécution:

#### Comme 122490.

Usinage d'alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les **acières inoxydables**. Arêtes principales droites avec une **conception d'arête de coupe optimisée** pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une **excellente évacuation des copeaux**. Meilleure résistance à l'usure grâce au **substrat en carbure optimisé** et au **revêtement résistant aux températures élevées**.

#### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Type HB disponible au même prix sous le code art. GG2491.

Type HB disponible uniquement à partir de  $\geq \varnothing 3$  mm.

### Description technique

Contenu	5
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	11,3 mm
Nombre de dents $Z$	2

Tolérance Ø nominal	m7
Longueur totale L	55 mm
Norme	DIN 6537 K
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	15 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/tr
Ø queue D <sub>s</sub>	4 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	2,5 mm
Série	Pro Inox
Revêtement	AlTiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4xD
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	120 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.

moyennement adaptée

## Accessoires

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro  
Inox, queue cylindriqueDIN 6535 HA Ø DC m7 2,5 mm

122490 2,5