

Garant**Softcut® hjørnefræser med Weldon-skaft, til vendeskærsplatter AO..****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215405 14/1
GTIN	4069515038331
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold** eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning i store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også i rust- og syrefast stål.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Serie	Softcut®
Udhængslængde L_1	37 mm
Skær-Ø D_c	14 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	2,1 mm
Ø D_3	5 mm
Vendeplatteskruesæt	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	85 mm

passende vendeskærsplatter	AO.T1104
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	25,3 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	19 mm
Cirkulær borefræsning a_p	5 mm
Rampingvinkel α_{maks}	8 grader
Skaftform	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Egnede produkter

No Shop URL available for: 215405 14/1