



Plaquette WNMG pour ébauche 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 080412



Données de commande

N° commande	GG2997 080412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	252210 HB7140-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 mm/min
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	M
Quantité	50
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	ébauche
Code ISO plaquette	WNMG 080412

Fiche technique

Nombre de changements/dents	6
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2997 080412