

Garant

Fréza pro vysoké posuvy FeedKing se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky XD..



Údaje o objednávce

Artikové číslo	212900 18/2
GTIN	4045197607102
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetená**.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

Technický popis

$\varnothing D_3$	5 mm
$\varnothing$ břitu D_c	18 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 070308
$\varnothing$ stopky D_s h6	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP, 2,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,85 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
Počet břitů Z	2

Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	4,29 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	4 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,85 mm
Série	FeedKing
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Tvar stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	šikmé zanořování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219810
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP