

Garant**Eco-Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Technische Beschreibung

Spannpratze	259038 3
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2025X16
Schraube für Spannpratze	259021 2
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Kopflänge L ₁	46 mm
Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 9
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	16 mm

Unterlegplatte	259031 1
Gesamtlänge L	105 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 2	259021 2
Spannpratze Typ 3	259038 3
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2