



Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3984 080408
GTIN	4067263095057
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Materiale da taglio	HM
Contenuto	252095 HBT130
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3984 080408