


Garant**GARANT Steel VHM HPC szármáró kedvezményes csomagban, 5 darab****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1057 12
GTIN	4069515046282
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Nagyoláshoz és simításhoz.**

Instabil megmunkálási folyamatoknál és komplex alkatrészek megmunkálásához.
1,5×D-ig telibe maráshoz **maximális előtolási értékek** és nyugodt járás mellett.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Figyelem:

Mint a 203057 sz. A GG1035 utódterméke.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	83 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Élhossz L_c	26 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Spirálszög	38 fok

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Nyak $\varnothing D_1$	11,8 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	12 mm
Fogak száma Z	4
Szár	DIN 6535 HB
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,24 mm
Tartalom	5"
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	36 mm
Tűrés névleges $\varnothing$	f8
Sorozat	Master Steel
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ szélezésnél
Belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	250 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	200 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	180 m/min	P

Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1057 12