



## Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3501 120404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4,25 mm         |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm          |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Toleranz                                    | M               |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm         |
| Inhalt                                      | 260064 HB7130-2 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten      |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 2,5 mm    |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 120404     |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 270 mm/min |
| Schneidstoff                                | HM              |

## Datenblatt

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2                             |
| Vorschub f               | 0,1 - 0,3 mm/U                |
| Stückzahl                | 30                            |
| Sorte                    | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung         | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher              | VS                            |
| Produktart               | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3501 120404