

Garant**SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7120-1, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3531 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Obsah	260742 HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	50

Technický list

Rezný materiál	HM
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3531 09T304