


**Voordeelsverpakking VHM-frees met meer spaandelaars TPC, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3095 5
GTIN	4062406333911
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik. Versterkte kern.

Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.

Spaandelaars voor gecontroleerde spaanbreuk.

Als nr. 203095.

Opmerking:

h_{max} : De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.

$a_{e max} = 0,07 \times D$ voor de TPC-bewerking.

Technische beschrijving

Spaanmiddendikte h_{max} voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC	0,023 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Tolerantie nominale Ø	f8
Aanzetrichting	horizontaal en schuin

Totale lengte L	62 mm
Aantal tanden Z	5
Vrijloop-Ø D ₁	4,8 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Snijlengte L _c	17 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	24 mm
Snijkant-Ø D _c	5 mm
Spiraelhoek	40 graden
Inhoud	5
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,07×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	380 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P

TOOLOX 33	geschikt	60 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	geschikt	25 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

VHM-frees met spaandelaarsTPC Ø f8 DC 5 mm

203095 5