



Plaquette DCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 070204



Données de commande

N° commande	GG3938 070204
GTIN	4067263095491
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DCMT 070204

Fiche technique

Sommaire	260500 HBT020
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	1,75 mm
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3938 070204