

**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT020, Soort: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3953 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261388 HBT020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Aantal	50
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 mm/min

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Coating	TiCN
Soort	HBT020
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	PF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3953 160404