


**Opakowanie ekonomiczne, frez HPC z VHM HOLEX Pro Inox****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG1021 8
GTIN	4045197908599
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:****Nadzwyczajna trwałość.**

Pracują z **wysokimi prędkościami skrawania**, nadają się również bardzo dobrze do obróbki stali o wytrzymałości do ok. 1100 N/mm².

Jak nr 203021.

Opis techniczny

Ø szyjki D ₁	7,7 mm
długość całkowita L	68 mm
wysięg L ₁ z szyjką	30 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
długość ostrzy L _c	24 mm

Karta danych

chwyt	DIN 6535 HB h6
Tolerancja Ø nominalnej	f8
Ø chwytu D_s	8 mm
Ø ostrzy D_c	8 mm
Liczba zębów Z	4
Kąt linii śrubowej	35 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Zawartość	5
Seria	Pro Inox
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza	VHM
Norma	norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P

Karta danych

Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
TOOLOX 33	nadaje się warunkowo	115 m/min	H
TOOLOX 44	nadaje się warunkowo	80 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	85 m/min	M
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przylącze	nadaje się warunkowo		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG1021-8>