

Garant

Plaquita de corte VNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2476 160404
GTIN	4067263843764
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte _{p min.}	0,25 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Profundidad de corte _{p máx.}	2,5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	251802 HB7020-2

Hoja de datos

Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2476 160404