

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7020-2, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2808 120408
GTIN	4067263095255
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min

Technický list

Obsah	260160 HB7020-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet kusov	30
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2808 120408