



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2842 110202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Inhalt	260950 HB7010-2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2842 110202