



CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück, HB7010-2, Größe: 120404



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2804 120404 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Vorschub f | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Hauptanwendung | P |
| Schnitttiefe $a_{p\max}$ | 4,25 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 150 - 500 mm/min |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnitttiefe $a_{p\min}$ | 0,25 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120404 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Inhalt | 260064 HB7010-2 |

Datenblatt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Stückzahl | 50 |
| Sorte | HB7010-2 |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Spanbrecher | SS |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2804 120404