

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura DNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3910 150608
GTIN	4067263093039
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Contenuto	250786 HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3910 150608
