

Fiche technique



Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 070204



Données de commande

N° commande	GG2669 070204
GTIN	4067263096542
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260500 HBT130
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	1,75 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Revêtement	TiCN
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2669 070204