



Plaquette DNMG pour finition 50 pièces, HBT130, Taille: 110404



Données de commande

N° commande	GG3963 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Revêtement	TiCN
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	250666 HBT130

Fiche technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Quantité	50
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3963 110404