


**Garant****Pachet avantajos burghie din carbură, 5 bucăți****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1252 10,5   |
| GTIN               | 4067263106562 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

Cu același Ø nominal și al cozii.

Strat de acoperire TiAlN pentru performanțe superioare.

Similar DIN 338.

**Ca codul: 122251.**

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

**Descriere tehnică**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Lungimea canalului de așchii $L_c$            | 87 mm       |
| Ø cozii $D_s$                                 | 10,5 mm     |
| Avans $f$ pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,14 mm/rot |
| Lungimea totală $L$                           | 133 mm      |
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$  | 71,3 mm     |
| Cuprins                                       | 5"          |

## Fișă de date

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Număr de dinți Z         | 2                      |
| Toleranță Ø nominal      | h7                     |
| Standard                 | DIN 338                |
| Ø nominal D <sub>c</sub> | 10,5 mm                |
| Toleranța arborelui      | h7                     |
| Strat de acoperire       | TiAlN                  |
| Materialul sculei        | Carbură                |
| Tip                      | N                      |
| Unghiul la vârf          | 118 grad               |
| Unghiul elicei           | 30 grad                |
| Coadă tip                | Coadă cilindrică cu h7 |
| Răcire interioară        | nu                     |
| Inel colorat             | fără                   |
| Tip produs               | Burghiu elicoidal      |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl                  | indicat în anumite condiții | 260 m/min      | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | recomandat                  | 180 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                  | recomandat                  | 180 m/min      | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 90 m/min       | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 90 m/min       | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 80 m/min       | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 60 m/min       | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 35 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 35 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 25 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | recomandat                  | 25 m/min       | S       |

## Fișă de date

|                  |                             |           |   |
|------------------|-----------------------------|-----------|---|
| GG(G)            | recomandat                  | 90 m/min  | K |
| CuZn             | recomandat                  | 180 m/min | N |
| Uni              | recomandat                  |           |   |
| Ulei             | recomandat                  |           |   |
| Umiditate maximă | recomandat                  |           |   |
| Uscat            | indicat în anumite condiții |           |   |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1252 10,5