

Garant

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3504 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
Zawartość	260066 HB7130-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
powłoka	powlekane
liczba sztuk	50
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3504 120408