



Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6GX, TiAlN, M: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139205 M8
GTIN	4062406383572
Classe articolo	11I

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.

Classe di tolleranza: ISO 3X/6GX.

Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l'impiego su acciai.

- Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
- Rivestimento HIPIMS a più strati per un'elevata resistenza all'usura.
- Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

Uso:

Per pezzi trattati con uno **strato galvanico protettivo** oppure soggetti a deformazione post tempra.

Descrizione tecnica

Serie	GARANT Master
\varnothing Codolo D _s	8 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Lunghezza complessiva L	90 mm
Passo della filettatura	1,25 mm
Numero taglienti Z	5

Scheda tecnica

Misura del filetto	M8
Ø Filettatura	8 mm
Profondità filettatura	24 mm
Numero di scanalature per i trucioli	5
Valore indicativo del Ø preforo	7,45 mm
Rivestimento	TiAlN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a rullare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	38 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	18 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	12 m/min	P

Scheda tecnica

INOX < 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	7 m/min	M
CuZn	idoneo	22 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		