

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT020, wielk.: 120404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3932 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min
Zawartość	260088 HBT020
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	TiCN
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3932 120404