



Vorteilspack Fächerschleifscheibe speed CER flach



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5234 120
GTIN	4067263136644
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.
- Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.
- Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
- Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).
- Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.

speed - Flache Lamellenanordnung für hohes Zeitspanvolumen und hohe Standzeit.

Entspricht 565234.

Verwendung:

Exaktes Anfassen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Formbeschreibung	flach
Inhalt	100

Datenblatt

Scheiben-Ø	115 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
schleifaktive, kühlende Beschichtung	Ja
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5234-120>