



Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3518 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260351 HB7140-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Stückzahl	50
Eckenradius	0,2 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3518 070202