

Garant

Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2974 160404
GTIN	4067263094821
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Inhalt	251802 HB7130-2

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2974 160404