

Garant

Plaquette VCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 160408



Données de commande

N° commande	GG3571 160408
GTIN	4067263097259
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	261459 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Fiche technique

Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaque	VCMT 160408
Quantité	30
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3571 160408