

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3568 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Contenuto	261372 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p max.	2,5 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3568 160404