



## Set di nastro adesivo in carta crespa fina, naturale (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3769 18X50
GTIN	4067263137719
Classe articolo	GGN

### Descrizione

**Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Nastro leggermente crespato con buona forza adesiva per lavori di copertura di breve durata su superfici interne lisce. Resistenti al calore fino a 60 °C.

**Proprietà:**

Contenuto 12 pz. x10

**Raccomandazioni:**

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

### Descrizione tecnica

Colore	naturale
Spessore	0,14 mm
Resistente ad alte temperature fino a	60 °C
Tipo di nastro adesivo	su un lato

Materiale supporto	Carta semicrespata
Durata minima	12 mese
Numero nastri adesivi	120
Elasticità	10 %
Massa adesiva	Gomma naturale
Guaina conduttrice presente	no
Applicazione	Legare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Fissare
Resistenza alla trazione	3 N/mm
Lunghezza	50 m
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Larghezza	18 mm
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Forza adesiva su acciaio	0,32 N/mm
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

---

## Accessori

Set di nastro adesivo in carta crespa fina, naturale  
Larghezza x Lunghezza (mmxm) 18X50

083769 18X50