

Garant

Vorteilspack Wendeschneidplatte APMT 100308 TR, HB7525, 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Passend für:

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215800 – 215870.

Inhalt:

50 × 215947 ST900

Hinweis:

Einsatzrichtwerte

Für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
Inhalt	50 St.
Beschichtungstechnologie	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100308 TR

Sorte	HB7525
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	390 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2126-ST900>