

**Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 110204****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3945 110204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zawartość	260966 HBT020
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
liczba sztuk	50
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3945 110204