



Plaquette DNMG pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 150604



Données de commande

N° commande	GG2423 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	160 - 400 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	250658 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150604

Fiche technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2423 150604