

Garant**Plăcuță amovibilă VCGT finisare 30 bucăți, HU7315-1, Referință: 110302****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3831 110302
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	neacoperită
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	1,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 mm/min
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110302
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,15 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cuprins	261364 HU315-1
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Toleranță	G
Categorie	HU7315-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de aşchii	AF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3831 110302