


Garant**NC-maskinskruvstycke HiPo Clamp med kraftförstärkare, Typ: 125X****Beställningsdata**

Ordernummer	360455 125X
GTIN	4069515031981
Artikelklass	31F

Beskrivning**Utförande:**

- Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
- Uppriktningsmåttan kompatibla med vanliga fabrikat.
- Universellt utförande för olika backsystem.
- Styrbanan induktionshärdat.
- Helt sluten spindel (mindre rengöringsarbete).
- Gängade hål på båda sidor för arbetsstyckstopp.
- Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
- Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
- Vinkelväxel kan monteras.
- Helt kapslad och nitrerad spindel.
- Gänga för arbetsstyckstopp.

leveransinnehåll:

Inklusive stegbackar 361295 125 och 361296 125, 4 spännkonsoler och handvevar.

Specialtillbehör:

- Vanliga backfabrikat i storlek 125, t.ex. nr 361400 – 361660, nr 362390 – 362600, nr 361295, nr 361296.
- Uppriktnings- och fixeringssats nr 360530.
- Arbetsstyckstopp, vev, nr 360555; 360800.

- **Dragtapp nr 360025.**
- **Vinkeldrev nr 360457.**
- **Adapterplatta för snabbbyte av backar Xtric nr 361293; 361294 gr. 125.**
- **Adapterplattor 361297; 361298 strl. 125.**

OBS!:

- **Passande stomförlängning kan levereras på förfrågan.**
- **Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med Xpent-adapterbackar.**

Teknisk beskrivning

s – 0,02	62 mm
Spännvidd d	131 - 313 mm
Serie	HiPoClamp
färgkod för passande tillbehör	HiPo
grundhållarbredd B	125 mm
Spåravstånd p H7	20 mm
r ±0,015	118 mm
totallängd L	512 mm
vikt	35 kg
spännkraft upp till max	40 kN
Krysspår n H7	20 mm
Grundstomhöjd c –0,02	100 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
spännvidd b	0 - 182 mm
o –0,02	40 mm
grundhållarlängd a	424 mm
m ±0,02	180 mm
backhöjd h	39,5 mm
t	144 mm
Längsgående spår l H7	20 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/360455-125X>
