

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2804 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260064 HB7010-2

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2804 120404