

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2810 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	260150 HB7010-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2810 09T304