



Cenově výhodné balení – vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem) dlouhé Uni, 5 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG0755 M5
GTIN	4069515042932
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem), **jako č. 080755**.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964, upínací klíč ER č. 309680, HOLEX tvářecí závitník č. 139130 nebo č. 139180 a držák HOLEX M-Drill č. 080750.

Technický popis

Doporučené otáčky	2600 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø otvoru pod závit	4,5 mm

Technický list

Doporučený výkon pohonu	1 kW
Tloušťka materiálu	0,7 - 4 mm
Obsah	5" ks
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG0755 M5