

**Garant**

## Paquete económico de plaquita de corte reversible WNMG de mecanizado medio 30 piezas HB7035-2



### Datos de pedido

Número de pedido	GG2486 080408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

### Descripción técnica

Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Contenido	252070 HB7035-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 320 mm/min
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408

## Hoja de datos

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	HM
Cantidad	30
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2486 080408