




### Pack promotionnel Foret hélicoïdal HSS N HOLEX CleverDrill



#### Données de commande

N° commande	GG4031 10
GTIN	4067263101925
Classe d'article	GGN

#### Description

**Exécution:**

**HOLEX CleverDrill:** Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revue couleur bronze.

**Comme 114031.**

**Recommandation(s):****Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Remarque(s):**

**Produit succédant à 114030.**

Réf. 13,5 – 16 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

#### Description technique

Ø queue $D_s$	10 mm
Nombre de dents $Z$	2
Longueur totale $L$	133 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Queue	Queue cylindrique
Norme	DIN 338

## Fiche technique

Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	72 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	10 mm
Angle de pointe	118 degré
Avance $f$ dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/tr
Longueur des goujures $L_c$	87 mm
Sommaire	20
Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

## #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG4031-10>

## Fiche technique