

Garant

Plaquette VCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 110304



Données de commande

N° commande	GG2874 110304
GTIN	4067263095989
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Sommaire	261454 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Quantité	50
Tolérance	M
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2874 110304