

**Garant**

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück  
HB7020-2**



---

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2438 160405R
GTIN	4067263094555
Artikelklasse	GGN

---

---

**Technische Beschreibung**

Inhalt	251030 HB7020-2
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,35 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schliff/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

---

## Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2438 160405R