

Garant

Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 060202



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3500 060202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Zawartość	260050 HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3500 060202