

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3574 110304
GTIN	4067263097228
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	261454 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3574 110304