



Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 160404



Données de commande

N° commande	GG3950 160404
GTIN	4067263095934
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN
Sommaire	261257 HBT020
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3950 160404