



### Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130



#### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2687 16T308
GTIN	4067263096986
Artikelklasse	GGN

#### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Vorschub $f$	0,05 - 0,35 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Inhalt	261019 HBT130
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	3

## Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2687 16T308