



Paquete económico de cepillo circular con mango alambre Inox 0,20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5742 30X6
GTIN	4067263136286
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Corresponde al n.º 574253.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Anchura de los filamentos L ₁	6 mm
Longitud de guarnición H ₁	6 mm
Ø del cepillo D ₁	30 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹

Hoja de datos

Contenido	10
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG5742-30X6>